

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Магистральный фильтр OMI QF 0030



Производительность, л/мин	3 000
Степень очистки	Грубая
Сменный картридж	F 0030 QF
Содержание твердых частиц, мкм	5.00
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	3/4"
Длина, мм	90
Ширина, мм	90
Высота, мм	280
Вес, кг	0.7
Артикул	04A.0180.Q

Цена: 19 648 ₽

Цена актуальна на 13.12.2025

Магистральные фильтры этой серии предназначены для задержки твёрдых частиц размером более 5 мкм и обеспечивают остаточное содержание масляной эмульсии не более 1 мг/м³.

Обычно устанавливаются после фильтра Omi QF или осушителя сжатого воздуха, применяются для очистки воздуха перед пневмоинструментом, станками и окрасочным оборудованием.

Фильтры имеют прочный корпус с большим стаканом для накопления конденсата, все влагомаслоотделители укомплектованы штатным ручным штуцером сброса конденсата.

Максимальное давление -16 bar. Максимальная рабочая температура 100°C.

Дополнительно (по заказу) фильтры могут поставляться с дифференциальным манометром и устройствами электронного слива конденсата.

Все фильтры проходят контрольные испытания на заводе изготовителе

Регламентное техническое обслуживание

Ежедневное. (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

Еженедельное. (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором).

Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

Каждые 4000 часов (1000 для серии CF). необходимо произвести замену фильтрующего элемента